



## Ruční kotoučová pila, Typ: GKT55GCE



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	078181 GKT55GCE
GTIN	3165140607759
Třída artiklu	03B

### Popis

#### Provedení:

Výkonné okružní pily s

- **Aretací vřetena.**
- **Konstantní elektronikou.**
- **Odsáváním prachu.**
- **Jemným rozběhem.**
- **Kompatibilní s vodící lištou (FSN 1600).**

**Ponorná kotoučová pila** se silným motorem 1 400 W.

- **Nastavitelné otáčky a Constant-Electronic pro řezání různých materiálů jako je dřevo, deskové materiály, hliník a akrylové sklo.**
- **Komfortní práce zejména ve vnitřních prostorech díky vysoce účinnému odsávání prachu a pilovému listu, který snižuje hluk.**
- **Čisté, přesné řezy díky kvalitním strojním součástem, přesnému pilovému listu, vhodnému systému vodících lišt a přesnému nastavení úhlu a hloubky řezu.**

#### Rozsah dodávky:

Včetně pilového kotouče (Top Precision Best for Wood Ø 165 mm), L-BOXXu 374N, 1/1 vložky do L-BOXXu pro přístroj.

#### Upozornění:

Listy pro kotoučové pily viz pod 583920.

Obal: Systémový kufřík (L-Boxx)

Označení výrobce: GKT 55 GCE

Provedení: Zanořovací okružní pila

Příkon: 1400 W

Maximální počet otáček: 6250 min<sup>-1</sup>

Ø pilového listu: 165 mm

Ø otvoru pilového listu: 20 mm

## Technický popis

Maximální hloubka řezu 90°	57 mm
Označení výrobce	GKT 55 GCE
Hmotnost	4,7 kg
Ø otvoru pilového listu	20 mm
Příkon	1400 W
Ø pilového listu	165 mm
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální počet otáček	6250 min <sup>-1</sup>
Provedení	Zanořovací okružní pila
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Pila

## Příslušenství

Pilový kotouč expert pro hliník Ø listu D 165 mm	583920 165
--	------------