


**Garant****Děrované plechy pro zadní stranu, Vhodné pro pracovní desku délky: 2000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	920365 2000
GTIN	4062406224783
Třída artiklu	91S

**Popis****Provedení:**

Stěna z ohýbaného ocelového plechu □ 9×9 mm v rastru 37 mm.  
Pro upevnění na zadní straně u pracovišť s elektrickým nastavením výšky pro lehké zatížení.  
Děrované plechy jsou šroubovány zevnitř na zadní příčné výztuhy.

**Vhodné pro:**

Pracoviště s elektrickým nastavením výšky pro lehká zatížení č. 920301 – 920306.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upevňovacího materiálu.

**Lakování:**

Antracitově šedá RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Technický popis**

Hloubka	70 mm
Šířka	1745 mm
Výška	334 mm
Hmotnost	9,5 kg
Tloušťka materiálu	1 mm
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm

Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zadní stěna