

Garant

Čisticí vrtule, Ø křídla: 260mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	358950 260
GTIN	4062406229412
Třída artiklu	31E

Popis

Provedení:

- **Robustní konstrukce.**
- **Otevírání a zavírání křídel otáčkami vřetena.**
- **Označené konce křídel, pro optimální viditelnost.**
- **Pro uchycení v libovolných systémech držáků nástroje s vnitřním chlazením.**

Nastartujte stroj při otáčkách 2 000 ot./min a pomalu zvyšte na otáčky 5 000 ot./min – 8 000 ot./min.

Výhoda:

- **Účinné čištění upínacích přípravků, obrobků a stolů strojů.**
- **Odstranění usazenin třísek a vyfouknutí vodních kapes.**
- **Perfektní doplněk pro automatizované pracovní procesy.**

Zvláštní příslušenství:

Náhradní čisticí vrtule č. 358951 1 a 4.

Technický popis

Ø stopky	20 mm
Rozsah otáček	5000 - 8000 min ⁻¹

Druh produktu

Čisticí vrtule

Příslušenství

Náhradní čisticí vrtule Typ 1

358951 1

Náhradní čisticí vrtule Typ 4

358951 4

Sada náhradních pružin 4 ks 4

358953 4