

Garant**Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů, Upínání bitů: 1/4palec****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	657932 1/4
GTIN	4062406229641
Třída artiklu	61E

Popis**Provedení:**

Zápustkově kovaný; všechny nástroje s konektory = pravoúhlá stopka s pružným přídržným kolíkem. Tím je zaručeno pevné a bezpečné usazení nástrčných nástrojů v momentovém klíči.

Ráčna přepínatelná na pravý/levý chod.**Použití:**

Pro upínání bitů se 6hrannou stopkou dle DIN ISO 1173, C 6,3 a E 6,3 (1/4 palce).

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Údaje o použití:**Legenda k výkresu a vzorce:**

l_1 = délka páky bez nástrčného nástroje

l_2 = seřízená rozteč momentového klíče

l_3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu

l_4 = rozteč nástrčného nástroje

L = celková délka nástroje

T_1 = krouticí moment, který musíte nastavit

T_2 = předepsaný krouticí moment

Vhodné pro:

Momentový klíč s 4-hranným upínáním.

Upozornění:

Dbejte na rozteč nástrčných nástrojů a porovnejte ji s roztečí seřizovacího nástroje (viz zkušební protokol / návod k použití použitého momentového klíče). V případě odchylky proveďte opravu rozteče!

Zatížitelnost nástrčných nástrojů je omezena dle otvoru klíče a může být nižší než kapacita momentového klíče.

Technický popis

Šířka b	17,5 mm
Vyměnitelný nástroj	Nástrčný nástroj
Trvalé zatížení	15 Nm
Počet břitů	60
Upínání bitů	1/4 palec
Nástrčná stopka	9×12 mm
Rozteč S	17,5 mm
Výška v	12,4 mm
Materiál	Chromvanadiová ocel
Přepínatelná ráčna	ano
Nástroj s funkcí ráčny	ano
Druh produktu	Ráčnová nástrčná koncovka k uchycení bitů