

**6hranný úhlový klíč niklovaný, Šestihran: 24mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	626037 24
GTIN	4062406229528
Třída artiklu	62C

**Popis****Provedení:**

Povrch niklovaný.

Zahnutá stopka; dle DIN 911 / DIN ISO 2936. Chromvanadiová ocel, čelní plochy rovné s fazetkou.

**Upozornění:**

Různé úhlové šroubováky HOLEX také v palcových velikostech k dostání v našem e-shopu (č. 626039 a č. 626042).

**Technický popis**

Délka ramen	248x114 mm
6hran	24 mm
Povrch	niklovaný
Unášecí profil	6hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky