

Garant**Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 21-27****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614847 21-27
GTIN	4062406229917
Třída artiklu	61B

Popis**Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem – přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

Technický popis

Maximální výška očka h_2	30 mm
Maximální \varnothing očka D1	40 mm
Maximální výška očka h_1	26 mm
Rozměr klíče $_4$	27 mm
Rozměr klíče $_1$	21 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Rozměr klíče $_3$	24 mm
Rozměr klíče $_2$	22 mm
Celková délka L	275 mm
Maximální \varnothing očka D2	52 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč