

**Garant****Čtyřnásobný očkový klíč s ráčnou „4 v 1“, Typ: 12-15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	614847 12-15
GTIN	4062406229900
Třída artiklu	61B

**Popis****Provedení:**

Oboustranný se stabilními ráčnami s lehkým chodem – přepínatelný pro pravé a levé utahování. Na obou stranách se nacházejí vždy 2 různé velikosti klíče. Extrémně malý úhel uchopení 5°.

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, matně chromovaná.

**Technický popis**

Maximální Ø očka D1	26,5 mm
Rozměr klíče <sub>1</sub>	12 mm
Maximální výška očka h <sub>1</sub>	17,1 mm
Maximální Ø očka D2	29,5 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Maximální výška očka h <sub>2</sub>	18 mm
Rozměr klíče <sub>4</sub>	15 mm
Celková délka L	190 mm
Rozměr klíče <sub>2</sub>	13 mm
Rozměr klíče <sub>3</sub>	14 mm
Počet břitů	72
Úhel uchopení	5 stupeň

Materiál	chromvanadiová ocel
Povrch	matně chromované
Přepínatelná ráčna	ano
Druh produktu	Maticový klíč