

Garant**Závitožezná hlava na rychlovýměnné vložky, synchronní M6 – M20, Stopka
Ø d: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319737 40
GTIN	4062406229696
Třída artiklu	31P

Popis**Provedení:**

Vyrovnaní minimální délky, rychlovýměnné vložky pro upínací kleštiny ER.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 und **VDI 3425**, Blatt 2.

Zvláštní příslušenství:

Rychlovýměnné vložky č. 338120.

Vnější Ø sklíčidla D: 60 mm

Délka vyložení L: 67 mm

Barevný kód stopky VDI: VDI 40

Technický popis

Ø stopky d ₁	40 mm
Barevný kód stopky VDI	VDI 40
Délka vyložení L	67 mm
Délkové vyrovnání tlak	0,2 mm
Délkové vyrovnání tah	1 mm
Vnější Ø sklíčidla D	60 mm

Druh produktu

Závitořezné sklíčidlo VDI