



## Přesný cylindrický zámek s vysokým třmenem shodné klíče, Ø pouzdra: 40mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	085876 40
GTIN	4003482453124
Třída artiklu	08Q

### Popis

#### Provedení:

Masivní mosazný korpus, nerezový přesný zamykací systém, kalený a chromovaný ocelový třmen, dvojitě blokový.

Se zvláště vysokým třmenem.

Série 116 Profi se dodává ve speciálních provedeních na poptávku: Zámky podle předloženého vzoru nebo zamykání se systémem na generální klíč a další klíče.

Závěsný zámek má masivní mosazný korpus a jistí brány, předměty a mnoho dalších věcí - dokonce ještě flexibilněji!

Zvláštním znakem tohoto zámku je neobvykle vysoký třmen. Pomocí tohoto třmenu můžete zámek umístit ještě flexibilněji na různých místech. Třmen zámku je také tvrdý jako ocel a má dvojitě blokování. Vnitřní mechanismus zámku 116 HB Profi s přesným zamykacím mechanismem je mosazným korpusem optimálně chráněn před rezavěním.

#### Funkce:

**Univerzální klíč** znamená, že klíč zamyká a odemyká **několik** zámků nebo cylindrických vložek.

#### Rozsah dodávky:

Visací zámek se 2 klíči.

### Technický popis

Počet klíčů	2
Počet zámků	1
Zavírání	shodné klíče
Dvojitě blokový třmen	ano
Se zakrytím otvoru pro klíč	ne
Materiál pouzdra	mosaz
Ø pouzdra	40 mm
Výška třmenu vnitřní	60 mm
Řada	116 profi
Zvýšený třmen	ano
Kalený třmen	ano
Druh produktu	Visací zámek