

**PRYOR****Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085430 5
GTIN	5022044002951
Třída artiklu	08W

**Popis****Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvlášť přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Normální písmo**; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

**Použití:**

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Náhradní díl:**

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

**Upozornění:**

Na požádání se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

**Technický popis**

Tloušťka stopky	9,5
Výška písma	5 mm

Celková délka	70 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/L mm	085431 5/L
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/X mm	085431 5/X
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/K mm	085431 5/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/T mm	085431 5/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/E mm	085431 5/E
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/G mm	085431 5/G
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/C mm	085431 5/C
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/R mm	085431 5/R
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/F mm	085431 5/F
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/N mm	085431 5/N
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/B mm	085431 5/B
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/J mm	085431 5/J
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/V mm	085431 5/V
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/H mm	085431 5/H

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/P mm	085431 5/P
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/U mm	085431 5/U
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/O mm	085431 5/O
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/Q mm	085431 5/Q
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/I mm	085431 5/I
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/Y mm	085431 5/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/W mm	085431 5/W
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/A mm	085431 5/A
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/D mm	085431 5/D
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/S mm	085431 5/S
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/& mm	085431 5/&
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/Z mm	085431 5/Z
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 5/M mm	085431 5/M