

Indukční ohřívač iDuctor Power W2300, Typ: W2300KIT_B



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078332 W2300KIT_B
GTIN	8718868455062
Třída artiklu	03S

Popis

Provedení:

Ohřívač iDuctor Power+ W2300 je pohodlný indukční nástroj s výkonem 2 300 Watt. Tímto ohřívačem je možné bezpečně ohřívat a oddělovat větší a těžké části strojů bez použití otevřeného ohně. Flexcoils se dodávají v různých délkách.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s $\varnothing < 12$ mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.

Technický popis

Výška	130 mm
Délka	490 mm
Napětí	230 V
Šířka	390 mm
Odevzdaný výkon	2300 W
Frekvenční rozsah	50 - 60 Hz

Ochranná třída IP	IP 20
Zdroj energie	Síťový provoz
Hmotnost	4 kg
Druh produktu	Indukční ohřívač