

HOLEX**Kleštinový upínací trn ER typ AD, BT 50 A = 100, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302827 16
GTIN	4062406230081
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Vnější a vnitřní kužel broušený.

- **Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min⁻¹.**
- **Vysoce kvalitní přesné upínací matice.**

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle **DIN 6499 typ A a B.**

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice ER.

Zvláštní příslušenství:

Upínací kleštiny ER č. 308881 – 309434, upínací klíče ER č. 309680– 309745 resp. č. 613300.

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Upozornění:

Vhodná upínací matice č. 309580 resp. 309610.

Technický popis

ER upínací klíč	16
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Rozsah upínání	0,5 - 10 mm

Náhradní upínací matice ER	16
Vnější Ø D	28 mm
Upínací Ø D ₁	0,5-10 mm
Upnutí	BT 50 A = 100
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	AD
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Kleštinový upínač

Příslušenství

Jednostranný otevřený klíč Rozměr klíče 25 mm	613300 25
---	-----------