

**Upínací trn typ AD, BT 40 A = 100, Ø upnutí D1: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302617 10
GTIN	4062406230340
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Jakost vyvážení G6,3 / 18000 min⁻¹.

Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Tažné čepy (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíče pro TČ č. 308820 – 308835.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Vnější Ø D	35 mm
Náhradní upínací šroub č. 309900	10
Upínací Ø D ₁	10 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	ISO 7388-2
Tvar	AD

Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

Příslušenství

Náhradní upínací šroubek Pro sklíčidlo s Ø upnutí D1 10 mm	309900 10
--	-----------