

**Akumulátorové prostřihovací nůžky / nůžky na plech, Typ: 7130036****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|----------------|
| Artikové číslo | 078100 7130036 |
| GTIN | |
| Třída artiklu | 03F |

Popis**Provedení:**

Akumulátorové prostřihovací nůžky pro mobilní použití.

Prostřihovací nůžky.

- Řez bez deformací.
- Vynikající výhled na řez díky otevřené řezné hlavě.
- Rychlovýměnný systém QuickIN pro rychlou výměnu nože bez klíče a bez nastavování.

Rozsah dodávky:

Včetně kufříku **bez** akumulátoru a **bez** nabíječky.

Upozornění:

Vhodné akumulátory a nabíječky naleznete od č. 073832 a č. 073845.

Technický popis

| | |
|--|------------------------|
| Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Fein typ E 18 V |
| Poloměr nejmenší křivky | 90 mm |
| Obal | Přepravní kufřík |
| Maximální vibrace dle EN | < 2,5 m/s ² |
| Počet zdvihů | 3500 min ⁻¹ |

| | |
|---|-----------------------|
| Označení výrobce | ABSS 18 1.6E |
| Maximální tloušťka materiálu ocel 400 N/mm ² | 1,6 mm |
| Napětí akumulátorů | 18 V |
| Řezná rychlost | 5 - 8 m/min |
| Maximální tloušťka materiálu ocel 800 N/mm ² | 0,8 mm |
| Šířka řezu | 5 mm |
| Hmotnost | 1,9 kg |
| Počet obsažených akumulátorů | 0 |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Zdroj energie | Provoz s akumulátorem |
| Druh produktu | Nůžky na plech |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V | 073835 FE18 |
| Lithium-iontový akumulátor Typ akumulátoru, napětí akumulátoru FE18 V | 073837 FE18 |