

KÄRCHER**Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L100TC****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078522 IVR-L100TC
GTIN	4054278275840
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

2-motorový 2,4kW průmyslový vysavač se **sklápěcím pojezdem a 100l nádobou.**

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. **Bez příslušenství.**

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Třída prašnosti – vysavač	L
Třída prašnosti – vysavač	L

Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Příkon	2400 W
Šířka	660 mm
Hmotnost	58 kg
Objemový proud vzduchu	148 l/s
Vakuum	230 mbar
Označení výrobce	IVR-L 100/24-2 Tc
Objem nádoby	100 l
Pracovní hluk	68 dB(A)
Výška	1320 mm
Délka	840 mm
Délka kabelu	6 m
Počet turbín	2
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Sada na vysávání třísek a tekutin Jmenovitý rozměr přípojky DN50	078529 DN50
Koš na třísky pro průmyslový vysavač Objem 40 l	078524 40