

KÄRCHER**Průmyslový vysavač, Označení výrobce: IVR-L100DP****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078522 IVR-L100DP
GTIN	4054278275864
Třída artiklu	07D

Popis**Provedení:**

Průmyslový vysavač, vhodný pro vysávání a oddělování **chladicích médií, mazacích emulzí, vody nebo oleje s pevnými látkami (např. kovovými třískami).**

- **Kompaktní konstrukce a robustní materiál pro nejlepší jízdní vlastnosti.**
- **Maximální flexibilita použití a dlouhá životnost se síťovým kabelem odolným proti oleji.**
- **Vysávání probíhá prostřednictvím o 360° otočné hadicové přípojky na sací hlavě.**

2-motorový 2,4kW průmyslový vysavač se **sklápěcím pojezdem, 100l nádobou z ušlechtilé oceli a integrovaným čerpadlem ze sudů** pro snadné a úplné vyprázdnění.

Rozsah dodávky:

Se sklopným podvozkem a vypouštěcí hadicí s ukazatelem stavu náplně. **Bez příslušenství.**

Vhodné příslušenství najdete pod č. 078524, 078529 a 078533.

Upozornění:

Provedení s nádobou z ušlechtilé oceli 100 litrů najdete pod č. 078522 vel. IVR-L100DP v našem e-shopu.

Technický popis

Pracovní hluk	76 dB(A)
---------------	----------

Délka kabelu	6 m
Označení výrobce	IVR-L 100/24-2 Tc M
Šířka	620 mm
Jmenovitý rozměr přípojky	DN50 mm
Počet turbín	2
Délka	740 mm
Příkon	2400 W
Objemový proud vzduchu	118 l/s
Hmotnost	59 kg
Objem nádoby	100 l
Vakuum	230 mbar
Třída prašnosti – vysavač	L
Výška	1180 mm
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Sada na vysávání třísek a tekutin Jmenovitý rozměr přípojky DN50	078529 DN50
Jemné rouno pro koš na třísky 40 l Vhodné pro typ vysavače IVR-L100	072806 IVR-L100
Koš na třísky pro průmyslový vysavač Objem 40 l	078524 40