

 steinel**Horkovzdušná pistole, Typ: 351601****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 078321 351601 |
| GTIN           | 4007841351601 |
| Třída artiklu  | 07E           |

**Popis****Provedení:**

**Kvalitní horkovzdušná pistole HG 2520 EKF ve tvaru pistole** pro profesionální použití s přepravním kufrem. Elektronicky regulováno s plynulou regulací množství vzduchu.

- **Možná jednoduchá výměna připojovacího kabelu.**
- **Výměnné keramické topení, životnost cca 800 h.**
- **Tlak vzduchu až 4 000 Pa.**
- **Pomocí joysticku nastavení teploty v rozsahu 50 – 700 °C.**
- **Regulace množství vzduchu v rozsahu 150 – 500 l/min.**
- **Ochrana proti opětovnému rozběhu.**
- **Stupeň ochlazení.**
- **LCD displej a indikace zbytkového tepla.**

**Použití:**

Ke svařování a novému tvarování plastů, ke smršťování, odstraňování barvy, pájení, sušení, tavení.

**Technický popis**

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Hmotnost               | 840 g           |
| Objemový proud vzduchu | 150 - 500 l/min |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Označení výrobce | HG 2520 EKF      |
| Teplota vzduchu  | 50 - 700 °C      |
| Příkon           | 2300 W           |
| Obal             | Transportní kufr |
| Zdroj energie    | Síťový provoz    |
| Druh produktu    | Heissluftbläser  |

## Příslušenství

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Skener teploty HG Scan PRO Typ 007690 | 078325 007690 |
| Skener teploty HG Scan PRO Typ 007553 | 078325 007553 |
| Skener teploty HL Scan Typ 014919     | 078326 014919 |