

**PRYOR****Sada vyrážeců písmen, 27dílná Normální písmo A – Z, &, Výška písma: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	085430 6
GTIN	5022044003408
Třída artiklu	08W

**Popis****Provedení:**

Z houževnaté oceli s obzvláště přesným strojním rytím a s omezením hloubky; přesně centrované. Kalibrovaná stopka, kalená do hloubky. Zušlechtní vyrážecí hlavy pro vysokou bezpečnost práce. Baleno v plastických krabičkách.

**Vysoce výkonné přesné razidlo**, chemicky poniklované, nejvyšší životnost.

**Normální písmo**; tzn. že vyražený znak lze na obrobku přímo číst.

**Použití:**

K označování různých materiálů, s **pevností do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Náhradní díl:**

Jednotlivé vyrážecí číslic pod č. 085411 vel. výšky písma/číslice, např. č. 085411 vel. 3/1.

Jednotlivé vyrážecí písmen pod č. 085431 vel. výšky písma/znaků, např. č. 085431 vel. 3/A.

**Upozornění:**

Na poptávku se dodávají další ruční a strojní razidla všeho druhu, jako např. razidla s firemními logy, dle zadání.

**Technický popis**

Výška písma	6 mm
Tloušťka stopky	9,5

Celková délka	70 mm
Druh produktu	Ruční razidlo

## Příslušenství

Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/E mm	085431 6/E
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/F mm	085431 6/F
Držák razidla Typ GRIP	085475 GRIP
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/Y mm	085431 6/Y
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/R mm	085431 6/R
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/T mm	085431 6/T
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/K mm	085431 6/K
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/M mm	085431 6/M
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/U mm	085431 6/U
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/V mm	085431 6/V
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/I mm	085431 6/I
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/J mm	085431 6/J
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/S mm	085431 6/S
Razidlo písmen – jednotlivěnormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/W mm	085431 6/W
	085431 6/O

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/O mm

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/A mm

085431 6/A

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/X mm

085431 6/X

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/& mm

085431 6/&

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/N mm

085431 6/N

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/H mm

085431 6/H

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/L mm

085431 6/L

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/D mm

085431 6/D

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/Z mm

085431 6/Z

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/B mm

085431 6/B

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/Q mm

085431 6/Q

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/G mm

085431 6/G

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/P mm

085431 6/P

Razidlo písmen – jednotlivénormální písmo A – Z Výška písma / znak 6/C mm

085431 6/C