

Mitutoyo**Posuvné měřítko, Rozsah měření: 300mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412101 300
GTIN	4946368110196
Třída artiklu	44A

Popis**Provedení:**

Odečítací stupnice protireflexně chromované.

Jemná, kontrastní stupnice.

Stavěcí šroub nahoře.

Měřicí plochy jemně vybroušené.

Zvláštní příslušenství:

Tabulka závitů č. 412180 pro zadní stranu posuvného měřítka.

Technický popis

Délka křížových hrotů	22 mm
Rozsah měření	300 mm
Obal	Pouzdro
Přepínatelné rozlišení	mm / palce
Stupnice	1/20 mm
Stupnice	1/128 palec
Kalibrování	A1
Odečet	0,05 mm
Délka měřicí čelisti	64 mm
Norma	ISO 13385
Hmotnost	355 g

Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Odchylka měření E MPE	±0,08 mm
Pochromovaná stupnice	ano
Aretace	Stavěcí šroub nahoře
Vedení	Zvýšené vodící dráhy
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 300 mm	021010 300
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 300 mm	021000 300

Příslušenství

Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120
Plastové pouzdro Typ MS300	412470 MS300