

**Mitutoyo****Digitální posuvné měřítko IP67, Rozsah měření: 150mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	412623 150
GTIN	4946368693927
Třída artiklu	44A

**Popis****Provedení:**

Elektronické posuvné měřítko s absolutní elektronikou a velkým, dobře čitelným displejem. Odolné vůči vodě, olej a prachu. Díky nízké spotřebě energie 18000 h plynulé použití s jednou baterií (vel. 300: 5000 h). Tento přístroj se při obsluze zapíná automaticky a v případě nepoužívání se po cca 20 minutách automaticky vypne.

**Funkce:**

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 baterie č. 081560 vel 357.

**Technický popis**

Kalibrování	A1
Hloubkoměr je k dispozici	ano
Rozlišení	0,01 mm
Hloubkoměr	rohový 3,7×1,4
Provozní doba	15000 h
Norma	ISO 13385
Délka měřicí čelisti	40 mm
Rozsah měření	0 - 150 mm
Automatické vypnutí	ano

Zajištění hodnot měření	Jednorázové nastavení nulového bodu
Art. č. obsažených baterií / akumulátorů	081560 357
Počet obsažených baterií	1
Ochranná třída IP	IP 67
Zdroj energie	Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE	±0,02 mm
Měřicí technika	digitální
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Obal	Stabilní box
Druh produktu	Univerzální posuvné měřítko

## Služby

Kalibrování Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 200 mm	021000 200
Kalibrace DAkkS Posuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 200 mm	021010 200

## Příslušenství

Knoflíkový článek / zvláštní baterie Typ baterií 357	081560 357
Držák hloubkoměru, kovový se 2 šrouby	412120