



Úhlová bruska GWS, Typ: 7-125



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 7-125
GTIN	3165140823715
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Ergonomická kompaktní úhlová bruska s úzkým tvarem rukojeti.

- **720W motor s hmotností pouze 1,9 kg, optimalizované přívody vzduchu (přímé chlazení) pro delší životnost, ochrana proti opakovanému rozběhu.**
- **Nejmenší velikost rukojeti (176 mm) ve srovnání s jinými úhlovými bruskami ve své výkonové třídě, plochá převodová hlava umožňuje práci na zúžených místech.**

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Technický popis

Příkon	720 W
Označení výrobce	GWS 7-125
Zvláštní znaky	úzký tvar rukojeti
Maximální vibrace dle EN	6,5 m/s ²
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Hmotnost	1,9 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Maximální hloubka řezu	34 mm

Rozsah otáček	11000 min ⁻¹
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska