



## Úhlová bruska GWS, Typ: 13-125CI



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077109 13-125CI
GTIN	3165140820134
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

**Silné úhlové brusky v kompaktním provedení.**

- **Výkonný motor s funkcí Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a ochraně proti přetížení.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky přídatné rukojeti Vibration Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**

Motor **1300 W**.

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu pro zabezpečení proti překroucení, upínací sady, přídatné rukojeti.

Označení výrobce: GWS 13-125 CI

Příkon: 1300 W

Rozsah otáček: 11500 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø kotouče: 125 mm

Maximální hloubka řezu: 34 mm

Hmotnost: 2,3 kg

### Technický popis

Označení výrobce	GWS 13-125 CI
Zvláštní znaky	kompaktní konstrukce

## Technický list

Zastavení zpětného rázu	ano
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální hloubka řezu	34 mm
Maximální vibrace dle EN	6 m/s <sup>2</sup>
Příkon	1300 W
Hmotnost	2,3 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm
Rozsah otáček	11500 min <sup>-1</sup>
Zdroj energie	síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska