

AEG

Kompaktní úhlová bruska, Typ: WS10-125S



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077121 WS10-125S
GTIN	4002395151202
Třída artiklu	07A

Popis

Provedení:

AEG – kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm. Silné a ergonomické **úhlové brusky** s úzkou kompaktní konstrukcí.

- **Bezpečnostní aretace vřetena.**
- **Síťový kabel 4 m.**
- **Ložiska a spínač chráněné proti prachu.**
- **Brusná hlava otočná v 90° krocích, pro obsluhu levou a pravou rukou.**
- **Blokování opakovaného rozběhu.**

Jednoruční úhlová bruska 1000 W / Ø 125 mm.

Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

Upozornění:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

Technický popis

Příkon	1000 W
Hmotnost	2,4 kg
Maximální hloubka řezu	32 mm
Samočinné vypínání	ne

Maximální Ø kotouče	125 mm
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Označení výrobce	WS10-125S
Zvláštní znaky	M14
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	11500 min ⁻¹
Druh produktu	Úhlová bruska

Příslušenství

Ochranný kryt pro WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
----------------------------------------	------------------