

# AEG

## Kompaktní úhlová bruska, Typ: WS13125SXE



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077121 WS13125SXE
GTIN	4002395151271
Třída artiklu	07A

### Popis

#### Provedení:

**AEG – kompaktní úhlová bruska Ø 125 mm.** Silné a ergonomické **úhlové brusky** s úzkou kompaktní konstrukcí.

- **Bezpečnostní aretace vřetena.**
- **Síťový kabel 4 m.**
- **Ložiska a spínač chráněné proti prachu.**
- **Brusná hlava otočná v 90° krocích, pro obsluhu levou a pravou rukou.**
- **Blokování opakovaného rozběhu.**

Jednoruční úhlová bruska 1300 W / Ø kotouče 125 mm, elektronika pro konstantní rychlost otáčení s omezením otáček naprázdno a ochranou proti přetížení. Včetně upínací matice **FIXTEC**.

#### Rozsah dodávky:

Rukojeť, ochranný kryt, upínací matice.

#### Upozornění:

Žádné kompaktní úhlové brusky s aretací spínače nemají bezpečnostní vypínač.

### Technický popis

Maximální vibrace dle EN	7,5 m/s <sup>2</sup>
Hmotnost	2,4 kg
Maximální Ø kotouče	125 mm

Zvláštní znaky	M14, FIXTEC
Maximální hloubka řezu	32 mm
Označení výrobce	WS13125SXE
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Samočinné vypínání	ne
Příkon	1300 W
Zdroj energie	Síťový provoz
Maximální počet otáček	2600 - 11000 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Úhlová bruska

## Příslušenství

Ochranný kryt pro WS-125 Typ GUARD-125	077122 GUARD-125
--	------------------