



## Úhlová bruska GWS, Typ: 24-230JVX



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	077153 24-230JVX
GTIN	3165140601795
Třída artiklu	03C

### Popis

#### Provedení:

#### Silná úhlová bruska 230 mm:

- **Výkonný motor s Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlavní a přídatné rukojeti Vibration-Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**
- **Otočná rukojeť se třmenem pro optimální broušení a dělení.**
- **SDS-rychloupínací matice a aretace vřetena.**

Motor **2400 W** a dodatečná **brzda doběhu**.

#### Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti.

Včetně rychloupínací matice SDS.

Označení výrobce: GWS 24-230 JVX

Příkon: 2400 W

Maximální počet otáček: 6 500 min<sup>-1</sup>

Maximální Ø kotouče: 230 mm

Maximální hloubka řezu: 69 mm

Hmotnost: 6,5 kg

### Technický popis

Maximální hloubka řezu	69 mm
Jemný rozběh	ano

Maximální počet otáček	6 500 min <sup>-1</sup>
Příkon	2400 W
Blokování opakovaného rozběhu	ano
Hmotnost	6,5 kg
Zvláštní znaky	Otočná rukojeť se třmenem, brzda doběhu
Označení výrobce	GWS 24-230 JVX
Maximální vibrace dle EN	6,5 m/s <sup>2</sup>
Maximální Ø kotouče	230 mm
Zastavení zpětného rázu	ano
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska