



Úhlová bruska GWS, Typ: 26-230LVI



Údaje o objednávce

Artikové číslo	077153 26-230LVI
GTIN	3165140660570
Třída artiklu	03C

Popis

Provedení:

Silná úhlová bruska 230 mm:

- **Výkonný motor s Constant-Electronic, jemným rozběhem a omezením náběhového proudu.**
- **Vysoká ochrana uživatele díky hlavní a přídatné rukojeti Vibration-Control, KickBack Stop a ochraně proti opakovanému rozběhu.**
- **Otočná rukojeť se třmenem pro optimální broušení a dělení.**
- **SDS-rychloupínací matice a aretace vřetena.**

Motor **2600 W**, **vypínač PROtection**, který vypíná bezprostředně po uvolnění.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu, přídatné rukojeti.

Včetně rychloupínací matice SDS.

Označení výrobce: GWS 26-230 LVI

Příkon: 2600 W

Maximální počet otáček: 6 500 min⁻¹

Maximální Ø kotouče: 230 mm

Maximální hloubka řezu: 69 mm

Hmotnost: 5,6 kg

Technický popis

Blokování opakovaného rozběhu	ano
Příkon	2600 W

Maximální počet otáček	6 500 min ⁻¹
Zastavení zpětného rázu	ano
Maximální hloubka řezu	69 mm
Hmotnost	5,6 kg
Maximální vibrace dle EN	6 m/s ²
Maximální Ø kotouče	230 mm
Jemný rozběh	ano
Zvláštní znaky	Otočná rukojeť se třmenem, vypínač PROtection
Označení výrobce	GWS 26-230 LVI
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Úhlová bruska