

Garant**Servisní kufr na nářadí s miskou na dno a nástrojovými tabulemi****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	692810
GTIN	4045197806321
Třída artiklu	61G

Popis**Provedení:**

Skořepiny kufru z polykarbonátu jsou vyrobeny vstřikováním. Přednosti polykarbonátu spočívají ve vysoké rázové houževnatosti, pevnosti, tuhosti a tvrdosti v širokém rozmezí teplot. Hliníkový rám s plastovými rohovými nárazníky, integrovaným číselným zámekem a aretačí víka kufríku.

Vnitřní výbava pro vnitřní rozměry výšky 150 mm:

1 miska na dně včetně krycí desky s 12 dvojitými elastickými oky. 2 příčná dělení, 6 dělicích můstků a 10 nasazovacích boxů v misce na dno. 1 nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje na přední a zadní straně.

Technický popis

Vnitřní rozměr výška	150 mm
Hmotnost	4,6 kg
Vnitřní rozměr délka	435 mm
Vnitřní rozměr šířka	275 mm
Materiál	PC

Způsob ukládání nástrojů	Zásuvné přihrádky
Způsob ukládání nástrojů	Držák
Zatížitelnost kufru	35 kg
Vlastnost kufru	Schopen letecké přepravy
Druh produktu	Přepavní systém pro nástroje

Příslušenství

Ochranná rohož	692800
Sada nasazovacích boxů pro 1/2 misky na dno (10 boxů ve 4 velikostech)	692855
Nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje	692845
Sada organizérů pro celou misku na dno (3 příčná dělení, 12 dělicích můstků)	692852
Nástrojová tabule se 6 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje	692847
Sada organizérů pro 1/2 misky na dno (2 příčná dělení, 6 dělicích můstků)	692850
Kufříkový popruh s číselným zámkem TSA (140×5 cm)	692860