

**Servisní kufr na nářadí s miskou na dně****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	692838
GTIN	4045197806246
Třída artiklu	61G

Popis**Provedení:**

Skořepiny kufru z polykarbonátu jsou vyrobeny vstřikováním. Přednosti polykarbonátu spočívají ve vysoké rázové houževnatosti, pevnosti, tuhosti a tvrdosti v širokém rozmezí teplot. Hliníkový rám s plastovými rohovými nárazníky, integrovaným číselným zámekem a aretací víka kufříku.

Vnitřní výbava pro výšku vnitřního rozměru 185 mm:

1 miska na dně včetně krycí desky s 12 dvojítymi elastickými oky. Pro individuální osazení.

Materiál: PC

Způsob ukládání nástrojů: Zásuvné přihrádky

Způsob ukládání nástrojů: Držák

Zatížitelnost kufru: 35 kg

Vlastnost kufru: Schopen letecké přepravy

Vnitřní rozměr délka: 435 mm

Vnitřní rozměr šířka: 275 mm

Vnitřní rozměr výška: 185 mm

Hmotnost: 4,7 kg

Technický popis

Hmotnost	4,7 kg
----------	--------

Vnitřní rozměr délka	435 mm
Vnitřní rozměr šířka	275 mm
Vnitřní rozměr výška	185 mm
Materiál	PC
Způsob ukládání nástrojů	Zásuvné přihrádky
Způsob ukládání nástrojů	Držák
Zatížitelnost kufru	35 kg
Vlastnost kufru	Schopen letecké přepravy

Příslušenství

Kufříkový popruh s číselným zámekem TSA (140×5 cm)	692860
Sada nasazovacích boxů pro 1/2 misky na dně (10 boxů ve 4 velikostech)	692855
Nástrojová tabule s 6 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje	692847
Ochranná rohož	692800
Sada organizérů pro 1/2 misky na dně (2 příčná dělení, 6 dělicích můstků)	692850
Sada organizérů pro celou misku na dně (3 příčná dělení, 12 dělicích můstků)	692852
Nástrojová tabule s 9 textilními zásuvnými přihrádkami a svěrnými držáky na nástroje	692845