

FLEX**Pásová bruska na trubky, Typ: SET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077761 SET
GTIN	4030293187191
Třída artiklu	03S

Popis**Provedení:**

Výkonná pásová bruska na trubky s předvolbou otáček, udržováním konstantních otáček pomocí tachogenerátoru, jemným rozběhem, **blokováním opakovaného rozběhu**, ochranou proti přetížení a kontrolou teploty. **Výměna systémových nástavců** pro satinování a broušení bez použití náradí. Úplné zalití elektronických součástí zamezuje poškození způsobenému prachem. Kvalitní pružně uložené brusné rameno se 2 vodicími válečky pro optimální ovinutí trubek do max. 270°.

Rozsah dodávky:

1 pásová bruska na trubky BRE14-3 125SET, 1 brusný nástavec trubkový pás BR125, po 1 super dokončovacím pásu S600, S1500, po 1 brusném pásu Meshflex A240, A400, po 5 brusných pásích Coruflex P80, P120, P220, 1 přepravní kufřík L-BOXX® 238.

Upozornění:

Pásky brusné tkaniny viz od č. 558408.

Obal: systémový kufřík (L-Boxx)

Označení výrobce: BRE14-3 125SET

Příkon: 1400 W

Šířka pásma: 40 mm

Délka pásma: 760 mm

Obrobitelný Ø trubky: 125 mm

Hmotnost: 3,6 kg

Technický popis

Označení výrobce	BRE14-3 125SET
Maximální rychlost pásu	10 mm/s
Hmotnost	3,6 kg
Šířka pásma	40 mm
Příkon	1400 W
Obrobitelný Ø trubky	125 mm
Maximální vibrace dle EN	0 m/s ²
Délka pásma	760 mm
Typ	SET
Zdroj energie	Síťový provoz
Obal	systémový kufřík (L-Boxx)
Druh produktu	Pásová bruska na trubky

Příslušenství

Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 60	558398 60
Brusný pás keramické zrna XK870X Zrnitost 60	558410 60
Brusný pás keramické zrna XK870X Zrnitost 120	558410 120
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 80	558401 80
Brusný pás keramické zrna XK870X Zrnitost 40	558409 40
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 40	558402 40
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 60	558407 60
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 60	558404 60
Brusný pás keramické zrna XK870F Zrnitost 60	558411 60
Brusný pás keramické zrna XK870X Zrnitost 60	558409 60
Brusný pás keramické zrna XK870X Zrnitost 40	558430 40
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 120	558399 120
Brusný pás keramické zrna XK870T Zrnitost 40	558397 40
Brusný pás keramické zrna XK870F Zrnitost 120	558408 120

Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558404 80
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 80	558430 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558404 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558412 40
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 60	558430 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558398 40
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558407 40
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 120	558430 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558397 120
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 24	558410 24
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558401 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558407 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558399 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558414 120
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 24	558430 24
Brusný pás keramické zrno XK870F Zrnitost 120	558411 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558414 40
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558399 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558414 80
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 36	558409 36
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558401 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558414 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558398 80
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 40	558410 40
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 120	558409 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558402 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558404 40
Brusný pás keramické zrno XK870F Zrnitost 60	558408 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558407 80

Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 80	558409 80
Brusný pás keramické zrno XK870F Zrnitost 80	558408 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558412 80
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 36	558430 36
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558399 40
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558412 60
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558397 60
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 36	558410 36
Brusný pás keramické zrno XK870F Zrnitost 80	558411 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558402 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558412 120
Brusný pás keramické zrno XK870X Zrnitost 80	558410 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 40	558401 40
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 80	558397 80
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 120	558398 120
Brusný pás keramické zrno XK870T Zrnitost 60	558402 60