

FLEX**Satinovací stroj TRINOX FLEX, Typ: BSE14-3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	077751 BSE14-3
GTIN	4030293187177
Třída artiklu	03S

Popis**Provedení:****Výkonný satinovací stroj TRINOFLEX BSE 14-3 100 s konstantní elektronikou.**

- **Předvolba otáček a udržování konstantních otáček pomocí tachogenerátoru.**
- **Jemný rozběh, ochrana proti přetížení a blokování opakovaného rozběhu po výpadku proudu.**
- **Úplné zalití elektronických součástek zamezuje poškození způsobenému prachem.**

Použití:

Pro satinování, leštění, kartáčování, hlazení, odstranění rzi a odjehlování.

Rozsah dodávky:

Satinovací stroj BSE14-3 100, 1 brusný nástavec satinování BS100.

Označení výrobce: BSE 14-3 100

Příkon: 1400 W

Rozsah otáček: 1000 - 3500 min⁻¹

Upínač nástroje: 19

Délka lešticího nástroje: 100 mm

Maximální Ø lešticího nástroje: 125 mm

Technický popis

Upínač nástroje	19
Označení výrobce	BSE 14-3 100
Rozsah otáček	1000 - 3500 min ⁻¹

Maximální vibrace dle EN	0 m/s ²
Délka lešticího nástroje	100 mm
Příkon	1400 W
Maximální Ø lešticího nástroje	125 mm
Hmotnost	2,9 kg
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Satinovací stroj

Příslušenství

Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 180	568538 180
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 120	568538 120
Upínací válec Ø 100×100 mm Typ AIR	568577 AIR
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 280	568535 280
Brusný minipás Ø 100×100 mm Srovnání zrnitosti 280	568558 280
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 80	568535 80
Brusný minipás Ø 100×100 mm Srovnání zrnitosti 180	568558 180
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 240	568538 240
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 120	568532 120
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 40	568532 40
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 280	568538 280
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 600	568538 600
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 80	568532 80
Brusný minipás Ø 100×100 mm Srovnání zrnitosti 100	568558 100
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 120	568535 120
Brusný minipás Ø 100×100 mm Zrnitost 60	568532 60