



Rádío na akumulátory / síťové napájení, Typ: M18JSR



Údaje o objednávce

Artikové číslo	073960 M18JSR
GTIN	4002395167753
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

Robustní staveništní rádío s ochranou proti stříkající vodě (IP54) pro napájení ze sítě a z akumulátorů.

- **Připojení USB pro nabíjení mobilních zařízení.**
- **Vstup AUX pro připojení externích audiozařízení.**
- **Digitální LCD hodiny včetně baterií.**
- **Provoz s akumulátory Milwaukee 18 voltů nebo se střídavým napětím 220 – 240 voltů.**

Výkonný audiosystém s tunerem AM/FM.

- **Dva reproduktory s pasivními membránami vytváří hlasitý a jasný zvuk s bohatými basy.**
- **Digitální tuner s pamětí pro 10 stanic.**
- **Robustní design chrání rádío před stříkající vodou nebo prachem na pracovišti.**
- **Prostor pro bezpečné uložení MP3 přehrávačů.**

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového kabelu, 2 náhradních baterií, připojovacího kabelu AUX, bez akumulátorů.

Technický popis

Rozhraní	USB rozhraní
Označení výrobce	M18JSR-0
Výška	200 mm
Délka	400 mm
Šířka	400 mm
Napětí akumulátorů	18 V
Hmotnost	5 kg
Počet obsažených akumulátorů	0
Ochranná třída IP	IP 54
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Zdroj energie	Síťový provoz
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Druh produktu	Rádio

Příslušenství

Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion systém M18B5 Typ akumulátoru MB18	073816 MB18
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC