

Garant**Pár nosičů koleček pro pojízdnou zásuvkovou skříň směrem posouvání čelo zásuvky, Typ: R27E****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	942947 R27E
GTIN	4045197806444
Třída artiklu	91H

Popis**Provedení:**

Pár nosičů koleček – po dvou říditelných a pevných kolečkách (Ø 100 mm) s brzdou, spojené vždy traverzou. **Dbejte na směr otáčení koleček.** Nosnost 600 kg při rovnoměrně rozloženém zatížení.

Vhodné pro:

Pár nosičů koleček vhodný pro pláště skříní na nářadí produktové skupiny 94 (do 08/2019) s **rozměry 27×27 E**. Z bezpečnostních důvodů (nebezpečí vyklopení) je maximální užitná výška pláště 800 mm. **Posouvejte směrem od čela zásuvky.**

Upozornění:

- **Zásuvky v pojízdných skříních na nářadí musejí být vybaveny zablokováním jednotlivých zásuvek. Tak se zásuvky při zavření automaticky zablokují, aby se zabránilo jejich otevírání při převozu. Zablokování jednotlivých zásuvek pro zásuvky produktové skupiny 94 (do 08/2019) naleznete pod č. 949605 v seznamu náhradních dílů.**
- **Pamatujte prosím při nosnosti koleček (600 kg) na vlastní hmotnost skříně.**
- **Dbejte prosím na požadovaný směr pohybu koleček.**

Technický popis

Ø pevného kolečka	100 mm
Maximální celková nosnost	600 kg

Ø říditelného kolečka	100 mm
Druh produktu	Role