



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 13dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630068 6
GTIN	4062406230173
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 631020 vel. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13

Prodloužení: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Materiál: Chromvanadiová ocel

Výška: 47 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 4-13 mm

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Počet dílů	13
Upínací 4hran	1/4 palec
Materiál	Chromvanadiová ocel
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	149 mm
Výška	47 mm
Povrch	chromované
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 630068	630324 630068
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632420 50
Systémový box Typ 2	630323 2
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4