



Sada nástrčných klíčů 1/4 palce; 1/2 palcový čtyřhran 43dílná, Počet šroubováků: 43



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630038 43
GTIN	4062406230166
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M20.

Pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

1/4palcové nástrčné hlavice 6hranné: 11 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13

1/2palcové nástrčné hlavice 12hranné: 13 ks č. 642120 vel. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32

1/4palcové zástrčné hlavice 6hranné: 3 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5

1/2palcové zástrčné hlavice 6hranné: 5 ks č. 643220 vel. 6; 8; 10; 12; 14

Vratidlo 1/4 palce: 1 ks podobně č. 633029

Vratidlo 1/2 palce: 1 ks č. 641320 vel. 295

1/4palcový nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 1/4

Prodloužení 1/4 palce: 2 ks č. 632420 vel. 50; 150

Prodloužení 1/2 palce: 2 ks č. 641020 vel. 130; 255

Kardanový kloub 1/4 palce: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Kardanový kloub 1/2 palce: 1 ks č. 641620 vel. 1/2

Ráčna 1/4 palce: 1 ks č. 632090 vel. 1/4

Ráčna 1/2 palce: 1 ks č. 640190 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	13-32 mm
Upínací 4hran	1/2 palec
Upínací 4hran	1/4 palec
Počet dílů	43
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-13 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-14 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	507 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 630038	630324 630038
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
Systémový box Typ 5	630323 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 4 mm	631720 4
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhadzovačem Typ 1/4	632090 1/4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhadzovačem Typ 1/2	640190 1/2
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 5 mm	631720 5
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
6hranná zástrčná hlavice, 1/4 palcekrátká 6hran 3 mm	631720 3
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632420 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642120 16
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642120 24
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 15 mm	642120 15
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642120 22
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642120 13
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 27 mm	642120 27

12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642120 21
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 30 mm	642120 30
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 14 mm	642120 14
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642120 19
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642120 17
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 32 mm	642120 32
12hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642120 18