



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 21-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630268 6
GTIN	4062406230197
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 12 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

6hranné zástrčné hlavice: 4 ks č. 631720 vel. 3; 4; 5; 6

Příčná rukojeť: 1 ks podobně č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 150

Zavit. Kalibr. Trn M65x2 dobry: 1 ks č. 632420 vel. 150

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 47 mm

Upínací 4hran: 1/4 palec

Rozsah velikosti klíčů 6hr. nástrčné klíče: 4-13 mm

Rozsah velikosti klíčů 6hr. maticové klíče: 3-6 mm

Technický popis

Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti klíčů 6hr. nástrčné klíče	4-13 mm
Rozsah velikosti klíčů 6hr. maticové klíče	3-6 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	257 mm
Šířka	149 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 150 mm	632420 150
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce krátká 6hran 3 mm	631720 3
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631020 12
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 630268	630324 630268
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce krátká 6hran 6 mm	631720 6

Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
6hranná hlavice 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce krátká 6hran 4 mm	631720 4
6hranná vložka šroubováku, 1/4 palce krátká 6hran 5 mm	631720 5
Systémový box Typ 2	630323 2