



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/4 palce 42dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	630329 6
GTIN	4062406230722
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem / matice se závitem M2 – M8 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M10.

Pro šrouby Pozidriv a Phillips se závitem M2 – M6, šrouby s drážkou se závitem M2 – M4 a pro vnitřní šrouby Torx® se závitem M2,5 – M8.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 13 ks č. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14

Bity, C 6,3, pro vnitřní 6hran: 4 ks podobné č. 675240 vel. 3; 4; 5; 6

Bity, C 6,3, pro šrouby Phillips: 3 ks podobné č. 675310 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: 3 ks podobné č. 675320 vel. 1/25; 2/25; 3/25

Bity, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 3 ks podobné č. 675250 vel. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2

Bity, C 6,3, pro vnitřní šrouby Torx®: 7 ks podobné č. 675340 vel. TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

Příčná rukojeť: 1 ks podobně č. 633029 vel. 116

Nástavec s rukojetí: 1 ks č. 632840 vel. 150

Prodloužení: 2 ks č. 632420 vel. 50; 100

Kardanův kloub: 1 ks č. 633520 vel. 1/4

Ráčna: 1 ks č. 632090 vel. 1/4 s vyhazovačem

Spojovací stopka E 6,3: 1 ks podobný č. 675020 vel. 6,3K pro 1/4 palcové bity C 6,3

Spojovací stopka: 1 ks bitová stopka E 6,3 – čtyřhran 1/4 palce

Spojovací kus pro bity: 1 ks č. 676800, 1/4palcový čtyřhran – upínač bitu 1/4 palce

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby Phillips
Unášecí profil	Šroubovák Pozidriv
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Unášecí profil	Šroubovák pro šrouby TORX®
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Upínací 4hran	1/4 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-6 mm
Počet dílů	41
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	4-14 mm
Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Spojovací kus Typ 4/4	676800 4/4
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675310 1/25
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX8	675340 TX8
Stopka s magnetem / rychlo-spojka Stopka 6-hran 6,3K	675020 6,3K
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 11 mm	631020 11

Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675310 3/25
Bit pro šrouby Phillips, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675310 2/25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 3 mm	675240 3
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX40	675340 TX40
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4,5 mm	631020 4,5
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 1/25 mm	675320 1/25
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 630329	630324 630329
Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem Typ 1/4	632090 1/4
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX25	675340 TX25
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 6 mm	675240 6
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 13 mm	631020 13
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 14 mm	631020 14
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 7 mm	631020 7
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 9 mm	631020 9
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX30	675340 TX30
Systémový box Typ 2	630323 2
Nástavec s rukojetí, 1/4 palce Celková délka 150	632840 150
Příčná rukojeť, 1/4 palce Celková délka 116 mm	633029 116
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 3/25 mm	675320 3/25
Spojovací stopka s kuličkou Typ 2	650005 2
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 4 mm	631020 4
Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3 Velikost křížové drážky / celková délka 2/25 mm	675320 2/25
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 8 mm	631020 8
Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 100 mm	632420 100
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 4 mm	675240 4
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 10 mm	631020 10

Prodloužení, 1/4 palce Celková délka 50 mm	632420 50
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 12 mm	631020 12
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5,5 mm	631020 5,5
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX15	675340 TX15
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 5 mm	631020 5
6hranná hlavice, 1/4 palce Rozměr klíče 6 mm	631020 6
Bit pro šrouby Torx®, 1/4 palce C 6,3 Profil Torx® TX10	675340 TX10
Kardanový kloub 1/4 palce Typ 1/4	633520 1/4
Bit pro 6hran, 1/4 palce C 6,3 Profil Hex-Plus 6hran 5 mm	675240 5