



## Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	633918 12
GTIN	4062406230753
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 12hrannými nástrčnými hlavicemi.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M14.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720

Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636220

Ráčna: 1 ks č. 635090

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	8-22 mm
Počet dílů	19
Obal	ABS plastový box

Délka	357 mm
Šířka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

### Příslušenství

Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Systémový box Typ 3	630323 3
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 633918	630324 633918
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635090 3/8