



Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 26-dílná, Typ: 6



Údaje o objednávce

Artikové číslo	634318 6
GTIN	4062406230760
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavice č. 637220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M12, pro zapalovací svíčky a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M4 – M12.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 12-hranné resp. 6-hranné: 12 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Nástrčné hlavice pro zapalovací svíčky: 2 ks podobný č. 637329 vel.16; 20,8

6hranné zástrčné hlavice: 7 ks č. 637620 vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720

Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636220

Ráčna: 1 ks č. 635090

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-19 mm
Unášecí profil	Hlavice 6-hran

Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Počet dílů	26
Upínací 4hran	3/8 palec
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	3-10 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr klíče 16 mm	637329 16
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 8 mm	637620 8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 10 mm	637620 10
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 4 mm	637620 4
Systémový box Typ 3	630323 3
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 5 mm	637620 5
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 3 mm	637620 3
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Nástrčná hlavice pro zapalovací svíčky 3/8 palce Rozměr klíče 20,8 mm	637329 20,8
6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 6 mm	637620 6
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem Typ 3/8	635090 3/8
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 634318	630324 634318

6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce 6hran 7 mm

637620 7