

HOLEX**Sada nástrčných klíčů 3/8 palcový čtyřhran 19-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	633918 6
GTIN	4062406230746
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 637220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M5 – M14.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 14 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Příčná rukojeť: 1 ks č. 635720

Prodloužení: 2 ks č. 635420 vel. 75; 240

Kardanův kloub: 1 ks č. 636220

Ráčna: 1 ks č. 635090

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Upínací 4hran	3/8 palec
Unášecí profil	Nástrčný klíč 6-hran
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-22 mm

Počet dílů	19
Obal	ABS plastový box
Délka	357 mm
Šířka	174 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Příčná rukojeť, 3/8 palce Celková délka 200 mm	635720 200
Kardanový kloub, 3/8 palce Typ 3/8	636220 3/8
Prodloužení, 3/8 palce Celková délka 75 mm	635420 75
Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhadzovačem Typ 3/8	635090 3/8
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 633918	630324 633918
Systémový box Typ 3	630323 3