

**HOLEX****Ráčna přepínatelná, 1/4 palce s vyhazovačem, Typ: 1/4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	632090 1/4
GTIN	4062406230739
Třída artiklu	62A

**Popis****Provedení:**

Výběr materiálu a speciální postupy kování zaručují optimální funkci a dlouhou životnost. S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

**Norma:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120. DIN 3122-D 6,3**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

**Vhodné pro :**

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 1/4 palec

Počet břitů: 36

**Technický popis**

Upínací 4hran	1/4 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková délka	125 mm
Počet břitů	36
Pracovní úhel	10 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Druh produktu

Ráčna