



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná, Typ: 12



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637718 12
GTIN	4062406230814
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642120.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prodloužení: Č. 641020 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640190

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Počet dílů	16
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	10-34 mm
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran	1/2 palec

Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

### Příslušenství

Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Systémový box Typ 4	630323 4
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 637718	630324 637718