



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 23-dílná, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	637818 12
GTIN	4062406230838
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 12-hrannými nástrčnými hlavicemi č. 642120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Příčná rukojeť: 1 ks 641320

Prodloužení: 3 ks č. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620

Ráčna: 1 ks č. 640190

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Unášecí profil	12-hranný nástrčný klíč
Upínací 4hran	1/2 palec
Rozsah velikosti 12hranných nástrčných klíčů	10-34 mm

Počet dílů	23
Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
Systémový box Typ 4	630323 4
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641020 75
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 637818	630324 637818
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295