

**Ráčna přepínatelná, 3/8 palce s vyhazovačem, Typ: 3/8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	635090 3/8
GTIN	4062406230784
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:**DIN 3122-D 10**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro :

Ručně ovládané hlavice.

Upínací 4hran: 3/8 palec

Počet břitů: 38

Technický popis

Upínací 4hran	3/8 palec
Norma	DIN 3122
Norma	DIN 3120
Celková délka	195 mm
Počet břitů	38
Pracovní úhel	9,5 stupeň
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný

Druh produktu

Ráčna