



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 23-dílná, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637818 6
GTIN	4062406230821
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavice č. 642220.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 17 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Příčná rukojeť: 1 ks 641320

Prodloužení: 3 ks č. 641020 vel. 75; 130; 255

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620

Ráčna: 1 ks č. 640190

Uložení v: ABS plastový box

### Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	23
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-34 mm
Unášecí profil	6-hranný nástrčný klíč

Rozměry velikostí klíčů	metrické
Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

## Příslušenství

Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 637818	630324 637818
Systémový box Typ 4	630323 4
Systémový box Typ 3	630323 3
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641020 75
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255