



Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 33dílná, Typ: 12



Údaje o objednávce

Artikové číslo	638018 12
GTIN	4062406230852
Třída artiklu	62A

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

S 12hrannými nástrčnými hlavice č. 642120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22 a šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M5 – M18.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 19 ks vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

6hranné nástrčné hlavice: 8 ks č. 643220 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Příčná rukojeť: 1 ks. č. 641320 vel. 295

Prodloužení: 3 ks č. 641020 75; 125; 250

Kardanův kloub: 1 ks č. 641620 vel. 1/2

Ráčna: 1 ks č. 640190 vel. 1/2

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	33

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	8-34 mm
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů	4-14 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické
Délka	507 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	nástrčný klíč

Příslušenství

6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 10 mm	643220 10
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 5 mm	643220 5
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 638018	630324 638018
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 6 mm	643220 6
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 8 mm	643220 8
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 12 mm	643220 12
Příčná rukojeť, 1/2 palce Celková délka 295 mm	641320 295
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 14 mm	643220 14
Kardanový kloub, 1/2 palce Typ 1/2	641620 1/2
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 4 mm	643220 4
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 75 mm	641020 75
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
6hranná zástrčná hlavice 1/2 palce 6hran 7 mm	643220 7
Systémový box Typ 5	630323 5
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2