



## Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 12dílná, Typ: 6



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	637668 6
GTIN	4062406230791
Třída artiklu	62A

### Popis

#### Provedení:

**Hnací / spojovací díly** dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**.

#### Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M16.

#### Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

#### Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hranné: 9 ks č. 642220 vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

2 prodloužení: Po 1 ks č. 641020 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640190

Uložení v: ABS plastový box

Výška: 62 mm

Upínací 4hran: 1/2 palec

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů: 10-24 mm

### Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Rozměry velikostí klíčů	metrický
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč

Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-24 mm
Počet dílů	12
Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	nástrčný klíč

## Příslušenství

6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 24 mm	642220 24
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 18 mm	642220 18
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 13 mm	642220 13
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 637668	630324 637668
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 10 mm	642220 10
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 21 mm	642220 21
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 22 mm	642220 22
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 19 mm	642220 19
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 16 mm	642220 16
Systémový box Typ 4	630323 4
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
6hranná hlavice, 1/2 palce Rozměr klíče 17 mm	642220 17