

HOLEX**Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 16-dílná, Typ: 6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	637718 6
GTIN	4062406230807
Třída artiklu	62A

Popis**Provedení:**

Hnací / spojovací díly dle **DIN 3122 / 3123**; **nástrčné hlavice** dle **DIN 3124**. Vnitřní / vnější 4hrany dle **DIN 3120**. S 6-hrannými nástrčnými hlavici č. 642220.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 – M22.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice: 13 ks vel. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 prodloužení: Č. 641020 vel. 130; 255

1 ráčna: č. 640190

Uložení v: ABS plastový box

Technický popis

Upínací 4hran	1/2 palec
Počet dílů	16
Unášecí profil	6hranný nástrčný klíč
Rozsah velikosti 6hranných nástrčných klíčů	10-34 mm
Rozměry velikostí klíčů	metrické

Obal	ABS plastový box
Délka	407 mm
Šířka	227 mm
Výška	62 mm
Druh produktu	Nástrčný klíč

Příslušenství

Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 130 mm	641020 130
Vložka z tvrzené pěny Pro sadu 637718	630324 637718
Prodloužení, 1/2 palce Celková délka 255 mm	641020 255
Systémový box Typ 3	630323 3
Systémový box Typ 4	630323 4
Ráčna přepínatelná, 1/2 palce s vyhazovačem Typ 1/2	640190 1/2