


Garant**Středicí svěrák – základní zařízení Xtric, Typ: 125XS****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	363000 125XS
GTIN	4062406229955
Třída artiklu	310

Popis**Provedení:**

- **Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.**
- **Kompletně kalený a jemně frézovaná spodní strana.**
- **Upínač polotovarů a hotových dílů s minimálním možným zdvihem čelistí / dílu.**
- **Včetně otvorů pro polohovací systém LANG, na GARANT ZeroClamp a Erowa ITS148 (vel. 50 a 80) přes mezidesku.**
- **Výměna čelistí bez pomoci nástrojů. Při otočení čelistí je možná změna rozsahu upínání.**
- **Automatizační rozhraní.**
- **Geniální systém rychlé výměny čelisti bez nástroje.**
- **Upínací síla až 25 kN při krouticím momentu 90 Nm.**
- **Rychlá a intuitivní obsluha.**
- **Přesnost opakování <0,01 mm.**
- **Stupnice pro předběžné polohování upínacích modulů.**
- **Matice vřetena s výkyvnou funkcí a bez ní.**
- **Upínací hrana pro upínky.**
- **Nastavení středu pomocí klíče na čelní otvory.**

Použití:

Perfektní pro pravé 5stranné obrábění. Středové upínání.

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 363010 – 363045.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, matice vřetena, **kryt vřetena č. 363083.**

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák č. 627424 vel. 5, klíč na čelní otvory č. 628600 vel. 2, momentový klíč č. 656050, hlavice nástrčného klíče č. 642229, upínky č. 363081 80 a 361165 CS1, upínací čep GARANT č. 363190, adaptérové desky č. 363079, 363080, 363085. Výšková konzole č. 363090 (v kombinaci s č. 363079). Montážní stanice č. 358595 52/96.

Upozornění:

Vhodné nastavbové čelisti č.363010 – 363045 nejsou součástí dodávky. Upínací poloha S2 vznikne otočením čelisti. Odstraňte upínací mezery u typů XS a XSP a H s přesazenými nastavbovými čelistmi.

Technický popis

Barevné kódy pro odpovídající příslušenství	Xtric 125
Řada	Xtric
Rozsah upnutí S2	92 - 146 mm
L	186 mm
Hmotnost	7,8 kg
Rozměry velikostí klíčů	5 mm
Rozměry velikostí klíčů	13 mm
Výška H	54 mm
Maximální utahovací moment	132 Nm
B	125 mm
Rozsah upnutí S1	0 - 60 mm
Upínací síla do maximálně	32 kN
Podélná drážka	20 mm
Spodní strana s roztečí	96 mm
Druh produktu	Strojní svěrák

Příslušenství

Pár paralelních podložekmagnetické Výška 32 mm	363076 32
Adaptérová deska středícího svěráku ZS typ / pro upínací hrnec Ø 125/120 mm	363080 125/120

Pár paralelních podložekmagnetické Výška 12 mm	363076 12
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 30C mm	363076 30C
Měkká nastavbová čelist Typ 160A	363034 160A
Adaptérová deska středícího svěráku ZS typ / pro upínací hrnec Ø 125/138 mm	363080 125/138
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 32C mm	363076 32C
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 20 mm	363076 20
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 25 mm	363076 25
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 30 mm	363076 30
Matice vřetena, pevná, doprava Typ 125	363097 125
Měkká nastavbová čelist Typ 160S	363034 160S
Matice vřetena, výkyvná, doprava Typ 125	363099 125
Matice vřetena, výkyvná, doleva Typ 125	363098 125
Pár paralelních podložekmagnetické Výška 10 mm	363076 10
Náhradní vřeteno pro XTRIC Typ 125XS	363084 125XS