

**HOLEX****Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, BT 40 A = 100, Ø trnu d1: 22mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303027 22
GTIN	4062406231064
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plocha na nákrůžku broušené.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami. Kvalita vyvažování G6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>. Typ A.

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802. Speciální klíč č. 309840.

**Technický popis**

Vnější Ø D	48 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Ø trnu d <sub>1</sub>	22 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Upínací Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Upnutí	BT 40 A = 100
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	JIS B6339

Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy