



Akumulátorová řetězová pila, Typ: M18FCHS121



Údaje o objednávce

Artikové číslo	078203 M18FCHS121
GTIN	4058546221683
Třída artiklu	03L

Popis

Provedení:

- **Robustní řetězová pila s vynikající ergonomií, vysokým výkonem a vysokou rychlostí řetězu.**
- **Li-Ion baterie 18 V nabízí podobně vysoký výkon, spolehlivý provoz a životnost jako zahradní benzinové nářadí, avšak bez přímých emisí.**
- **Na jedno nabití baterie můžete provést až 150 řezů do měkkého dřeva o rozměrech 10 x 10 cm (12,0 Ah); stejný objem práce jako na jednu nádrž benzinového zahradního nářadí.**
- **Akumulátor REDLITHIUM™-ION-HIGH OUTPUT™-12,0 Ah byl vyvinut pro profesionální a dlouhodobé používání a hodí se do veškerého ručního akumulátorového elektronářadí Milwaukee. Můžete tedy používat stejný akumulátor pro akumulátorové mečové pily Milwaukee, akumulátorové úhlové brusky Milwaukee nebo akumulátorové příklepové vrtačky Milwaukee.**
- **Kovový drápcovitý doraz pro lepší pákový efekt při řezání.**
- **Jednoduché mazání řetězu: Bezztrátová nádoba na řetězový olej (objem nádrže 200 ml), snadné plnění, jednoduchá kontrola stavu náplně.**

Rozsah dodávky:

Včetně vysoce výkonného akumulátoru 12,0 Ah a nabíječky, 80 ml oleje, řetěz a kryt řetězu (meč).

Technický popis

Hmotnost	6,4 kg
Kapacita akumulátoru	12 Ah
Počet obsažených akumulátorů	1

Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Milwaukee typ B 18 V
Maximální vibrace dle EN	4,96 m/s ²
Napětí akumulátorů	18 V
Hladina akustického tlaku	97,69 dB
Typ akumulátoru	Li-Ion
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Druh produktu	Řetězová pila